

**SOMT06T205, HBD30, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235040 UNI
GTIN	4062406253899
Třída artiklu	22K

Popis**Provedení:**

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro :

HOLEX Pro Drill č. 235000 – 235010.

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,06 - 0,12

Technický popis

Povlak	TiAlN
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT06T205
Typ	HBD30
Řezný materiál	TK
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 - 0,12

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	vhodný	220 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		