

**XOMT070305, HBD30, Typ: UNI****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	235052 UNI
GTIN	4062406253929
Třída artiklu	22K

**Popis****Provedení:**

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

**Použití:**

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na centrálním břitu.

**Vhodné pro :**

HOLEX Pro Drill č. 235000 – 235010.

Posuv  $f$  v oceli  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,06 - 0,12

**Technický popis**

Povlak	TiAlN
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMT070305
Typ	HBD30
Řezný materiál	TK

Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 - 0,12
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	vhodný	220 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		