

**HOLEX****Upínací kleština ER pro závitníky, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 4,5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309455 4,5    |
| GTIN           | 4062406254032 |
| Třída artiklu  | 32Z           |

**Popis****Provedení:**

- Sevržení závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanismu.
- Integrované rychlovýměnné zařízení.
- Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

**Výhoda:**

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.**

**Technický popis**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 4,5 mm           |
| Upnutí                | ER 16            |
| Vnější Ø D            | 16 mm            |
| Celková délka L       | 32,5 mm          |
| Druh produktu         | Upínací kleština |

