

**HOLEX****Upínací kleština ER pro závitníky, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309457 6
GTIN	4062406254087
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

- Sevření závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanismu.
- Integrované rychlovýměnné zařízení.
- Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

**Výhoda:**

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ER 25
Vnější Ø D	25 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleština

