

**Dílnské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415120 300
GTIN	4062406253776
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Obal	Stabilní box
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	analog

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300