

**HOLEX****Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415120 500
GTIN	4062406253783
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

**Technický popis**

Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Obal	Stabilní box
Rozsah měření	0 - 500 mm
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/50 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	analog

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

**Služby**

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500