

Garant**Hydraulický elastický držák VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319754 20
GTIN	4062406254506
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Jedinečné přemostění upínání, upíná stopky h6 a h7. Čelní opracování laserem a vyrovnávacího šroubu u držáku pro jednoduchou a jednoznačnou orientaci vyvrtávací tyče. Včetně šroubu pro nastavování délky. Vhodné pro vnitřní chlazení.

Dva upevňovací šrouby pro maximální přístupnost, na hlavním vřetenu nebo protivřetenu. Včetně kulové trysky.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Technický popis

Užitná délka L ₁	42 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Hmotnost	0,6 kg
Vnější Ø D	42 mm

Délka vyložení rozměr A	64 mm
Upnutí	VDI 40
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro