

Garant**Hydraulický elastický držák Ø stopky 32 mm, ØD1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319751 16
GTIN	4062406254513
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Jedinečné přemostění upínání, upíná stopky h6 a h7. Čelní opracování laserem a vyrovnávacího šroubu u držáku pro jednoduchou a jednoznačnou orientaci vyvrtávací tyče. Včetně šroubu pro nastavování délky. Vhodné pro vnitřní chlazení.

Flexibilní použití na každém typu revolveru.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Technický popis

Závit M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Užitná délka L ₁	59 mm
Délka vyložení rozměr A	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Šířka B	50 mm
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro