

HOLEX**Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Levořezné, Celková délka: 260mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	766043 260
GTIN	4062406254834
Třída artiklu	72D

Popis**Provedení:**

Hlava nůžek zápusťově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Mikroozubení. Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli** (HRC 58 –60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. **Výkon ve stříhu:** Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Technický popis

Délka břitů	33 mm
Celková délka	260 mm
Způsob použití	Levořezné
Druh produktu	Nůžky