

**HOLEX****Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 260mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	766042 260
GTIN	4062406254827
Třída artiklu	72D

**Popis****Provedení:**

Hlava nůžek zápusťkově kovaná, břity inductivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Mikroozubení. Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli** (HRC 58 –60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. **Výkon ve stříhu:** Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2mm.

**Použití:**

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

**Technický popis**

Celková délka	260 mm
Délka břitů	33 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky