

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel s deskou z bambusu, Délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920016 1000
GTIN	4062406254896
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Technický popis

Šířka	1000 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Hmotnost	70 kg

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Pracovní deska délka	1000 mm
Model	eLevel
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Pracovní deska hloubka	700 mm
Řada	Pracovní stanice
Hloubka	800 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5

Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Držák na PC Typ M	928753 M
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm	920350 800
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5