

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel s deskou z bambusu, Délka: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920006 1500
GTIN	4062406254872
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vaším potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Technický popis

Materiál pracovní desky	Bambus
Plynulé nastavování výšky	ne
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Řada	Pracovní stanice
Pracovní deska délka	1500 mm
Model	mLevel
Hmotnost	70 kg
Šířka	1500 mm

Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Pracovní deska hloubka	700 mm
Hloubka	800 mm
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
	927315 500/3

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm /
počet zásuvek 500/3

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek
300/3

927300 300/3

Nosné sloupky Výška 481 mm

928010 481

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm /
počet zásuvek 500/4

927315 500/4

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek
300/2

927300 300/2

Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5
mm

927620 500/5

Držák na PC Typ M

928753 M

Zásuvka pro klávesnici Typ 1

927341 1

Nosné sloupky Výška 962 mm

928010 962

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm /
počet zásuvek 500/5

927315 500/5

Multifix Vhodné pro typ 300

928201 300

Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1

927600 200/1

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek
400/4

927300 400/4

Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2

927600 300/2