

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel s deskou z bambusu, Délka: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920006 2000
GTIN	4062406254889
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, pracoviště, které se přizpůsobí Vaším potřebám. Klasické manuální nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí nohy s fixačními šrouby, nastavení celého pracoviště. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro jednoduchou obsluhu.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

Technický popis

Hmotnost	80 kg
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Šířka	2000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Model	mLevel
Řada	Pracovní stanice
Materiál pracovní desky	Bambus

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Plynulé nastavování výšky	ne
Pracovní deska délka	2000 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka	800 mm
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4

Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Držák na PC Typ M	928753 M
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4