

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanice eLevel s deskou z bambusu, Délka: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920016 1500
GTIN	4062406254919
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

**Pracovní stanice eLevel** plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

**Lakování:**

**Podstavec** antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný**.

**Zvedací sloupek** eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný**.

**Boční a zadní stěna** světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná**.

**Upozornění:**

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

**Technický popis**

Pracovní deska délka	1500 mm
Model	eLevel
Pracovní deska hloubka	700 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Šířka	1500 mm
Hmotnost	80 kg
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Hloubka	800 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Řada	Pracovní stanice
Plynulé nastavování výšky	ano
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 400/4	927315 400/4
--	--------------

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/3	927315 500/3
--	--------------

Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Držák na PC Typ M	928753 M
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Skříňka na počítač 16G Výška 500 mm	927335 500
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/4	927315 500/4
Střížný plech pro pracovní stanici Vhodné pro hloubku pracovní stanice 800 mm	920350 800
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Nosné sloupky Výška 200 mm	928010 200
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927300 400/4
Multifix Vhodné pro typ 300	928201 300
Nosné sloupky Výška 481 mm	928010 481
Nosné sloupky Výška 1362 mm	928010 1362
Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G Výška skříňky v mm / počet zásuvek 500/5	927315 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Nosné sloupky Výška 962 mm	928010 962
Pojízdný kontejner 24G Výška skříňky / počet zásuvek 500/5 mm	927620 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/4	927600 400/4
Zásuvka pro klávesnici Typ 1	927341 1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927300 300/3
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1