

Garant GRIDLINE

Rohové pracoviště s podstavcem s deskou z bambusu, Pracovní deska délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920106 1000
GTIN	4062406254971
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. S nohou z ocelového plechu a čtyřhrannou trubkou, nosnost **250 kg**.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel, eLevel, eLevel+. Není možné žádné elektrické nastavení výšky rohového pracoviště.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), **boční a zadní stěny** světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Při kombinaci rohového pracoviště s pracovní stanicí Workstation eLevel nebo eLevel+ jsou na pracovní stanici povinně předepsány střižné plechy.

Technický popis

Vybíhající na hloubku palety	750 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska hloubka	1000 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Řada	Pracovní stanice
Šířka	1100 mm
Hloubka	800 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hmotnost	80 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracoviště

Příslušenství

Sada čisticího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
---	----------