

Garant GRIDLINE

**Rohový modul s deskou z bambusu, Pracovní deska délka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920116 1000
GTIN	4062406254988
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Jednoduché provedení s příložným úhelníkem z ocelového plechu, výškově přestavitelnou opěrnou nohou, nosnost **150 kg**. Možnost ručního nastavení výšky.

**Vhodné pro:**

Pracovní stanice mLevel.

**Lakování:**

**Podstavec** antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), **boční a zadní stěny** světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Technický popis**

Pracovní deska délka	1000 mm
Vybíhající na hloubku palety	800 mm
Hmotnost	32 kg
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm

Pracovní deska hloubka	1000 mm
Řada	Pracovní stanice
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Šířka	1000 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka	800 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	150 kg
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracoviště

## Příslušenství

Sada čisticího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
-------------------------------------------------------	----------