

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Adaptér ER / kleština extra úzká, Pro upínací kleštinu ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309571 32
GTIN	4250261555962
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

Kompletně zakalená, vybroušená a předem vyvážená. Adaptace ze standardních kleštinových trnů ER na extra úzké upínací kleštiny č. 309572 a 309573.

**Výhoda:**

**Menší rušivá kontura** umožňuje obrábění také u těžce přístupných konstrukčních dílů. Přívod chladicí kapaliny skrz nástroj nebo podél stopky.

**Použití:**

K použití především na soustruhu u statických nebo poháněných nástrojů, ale také upínacích kleštinových trnů ER.

**Technický popis**

L <sub>2</sub>	12 mm
Vnější Ø D	13,5 mm
L <sub>1</sub>	25 mm
Druh produktu	Upínací kleština

**Příslušenství**

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309572 1
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309573 2
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309572 6
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309573 1
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309573 6
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309572 4
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309573 5
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309573 3
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309572 2
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309572 3
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309572 5
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309573 4