


**CNMG 09T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 09T304 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	HBT020
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T304
Povlak	TiCN

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Lamač třísek	PF
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení