


**CNMG 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120404 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Povlak	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení