


**CNMG 160612, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160612 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PR

Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm

Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	PR
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160612
Povlak	TiCN
Druh	HBT020
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení