


**CNMG 160608, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160608 HBT020 Druh: HBT020

Lamač třísek: PR

Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm

Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Počet výměn/řezání	4
Druh	HBT020
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PR

Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení