

**DNMG 110408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 110408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	MM
Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení