

**DNMG 110404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 110404 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Druh	HBT020
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení