


**SNMG 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Třída artiklu	22D

Popis

SNMG 120404 HBT020 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Typ	HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a _p	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	PF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení