

**SNMG 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Počet výměn/řezání	8
Povlak	TiCN

Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení