

**SNMG 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Lamač třísek	MR
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	8
Hloubka řezu a _p	2 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení