


**SNMG 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Třída artiklu	22D

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,8 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT020
Lamač třísek	PM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení