


**TNMG 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	PM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Typ	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení