

**TNMG 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Třída artiklu	22D

Technický popis

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení