


**TNMG 160408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Třída artiklu	22D

Popis

TNMG 160408 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	HBT020
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408

Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení