

**VNMG 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Třída artiklu	22D

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	MF
Lamač třísek	MF
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Typ	HBT130
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení