

**VNMG 160404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Třída artiklu	22D

Technický popis

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	MF
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	MM
Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení