

**WNMG 060404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Třída artiklu	22D

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Typ	HBT130
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	MF
Hlavní způsob použití	MF
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení