

**VNMG 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Třída artiklu	22D

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Lamač třísek	PM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,8 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN

Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT020
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení