


**WNMG 060404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Třída artiklu	22D

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT020
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PF
Počet výměn/řezání	6

Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení