


**WNMG 060404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Typ	HBT020
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PM
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK

Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení