


**WNMG 060404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Třída artiklu	22D

Technický popis

Hlavní způsob použití	MF
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Typ	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení