


**WNMG 080408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Třída artiklu	22D

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Typ	HBT020
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení