

**CCMT 060204, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Lamač třísek	MF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Hlavní způsob použití	MF
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT130
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení