


**CCMT 120404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 120404 HBT020 Typ: HBT020
Lamač třísek: PF
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404

Typ	HBT020
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení