


**CCMT 060204, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Třída artiklu	22D

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	MF
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Lamač třísek	MM

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení