


**CCMT 09T308, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 09T308 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 3 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308

Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Hlavní způsob použití	MF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení