


**CCMT 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 120404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MM
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	MF
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Typ	HBT130

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení