


**CCMT 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 120408 HBT020 Typ: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení