


**CCMT 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260221 HBT130 |
| GTIN           | 4062406257040 |
| Třída artiklu  | 22D           |

**Popis**

CCMT 120408 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 50 - 200 m/min     |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 120408        |
| Řezný materiál                       | TK                 |
| Posuv $f$                            | 0,05 - 0,35 mm/ot, |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm             |
| Hlavní způsob použití                | MF                 |
| Typ                                  | HBT130             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Podmínky řezu                     | lehce přerušovaný                            |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování                        |
| Povlak                            | TiCN   |
| Lamač třísek                      | MM   |
| Hloubka řezu $a_p$                | 0,3 - 3 mm                                   |
| Počet výměn/řezání                | 2  |
| Druh produktu                     | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |