

**DCMT 070204, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Třída artiklu	22D

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MF
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HBT130
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení