


**DCMT 070204, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Třída artiklu	22D

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PF
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Typ	HBT020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení