

**DCMT 11T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Třída artiklu	22D

**Popis**

DCMT 11T304 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	MM

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Typ	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení