


**DCMT 070204, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Třída artiklu	22D

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Lamač třísek	PM
Typ	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení