

**SCMT 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Třída artiklu	22D

Popis

SCMT 120408 HBT130 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HBT130
Lamač třisek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Typ	HBT130
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	MM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení